


Garant**Tietokonepöytä, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948040 M
GTIN	4062406194482
Tuoteluokka	91C

Kuvaus**Malli:**

Soveltuu PC:lle ja kannettavalle tietokoneelle. Näytön pidike PC-vaihtoehdolle VESA-kiinnityksellä, sijoitus vasemmalle, oikealle ja keskelle. Laskutaso takana (aukon mitta L x S: 545x220 mm) ja ripustettava hyllytaso (aukon mitta L x S: 570x300 mm). Pyörästössä 4 kääntyvää pyörää, joista 2:ssa jarrumekanismi, Ø 125 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jalusta **aina** antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Suositus:

Kansioiden, koukkujärjestelmien ja ilman työkaluja ripustettavan hyllytason sijoittamiseen.

Tekninen kuvaus

Pohja-alan syvyys	550 mm
Pohja-alan leveys	750 mm
Paino	17 kg
Korkeus	1400 mm

Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonepöytä

Tarvikkeet

Tietokonepöydän laskutaso Tyyppi 1	948045 1
------------------------------------	----------