


**Garant****Tietokonepöytä, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948040 S
GTIN	4062406068585
Tuoteluokka	91C

**Kuvaus****Malli:**

Soveltuu PC:lle ja kannettavalle tietokoneelle. Näytön pidike PC-vaihtoehdolle VESA-kiinnityksellä, sijoitus vasemmalle, oikealle ja keskelle. Laskutaso takana (aukon mitta L x S: 545x220 mm) ja ripustettava hyllytaso (aukon mitta L x S: 570x300 mm).

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, jalusta **aina** antrasiitinharmaa RAL 7016 **jauhemaalattu**.

**Suositus:**

Kansioiden, koukkujärjestelmien ja ilman työkaluja ripustettavan hyllytason sijoittamiseen.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 1240 mm

Pohja-alan leveys: 750 mm

Pohja-alan syvyys: 550 mm

Paino: 15 kg

**Tekninen kuvaus**

Paino	15 kg
Pohja-alan syvyys	550 mm

Korkeus	1240 mm
Pohja-alan leveys	750 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonepöytä