

Garant**TKM-kalvinpää HPC H7 INOX Pohjareikä, TiAlN, Nimellis-Ø D: 25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 239735 25 |
| GTIN | 4045197707673 |
| Tuoteluokka | 23A |

Kuvaus**Malli:**

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä **valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7**. Sovellukseen mukautettu terägeometria.

Pyörintätarkkuus $\leq 5 \mu\text{m}$ (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.

Lyhyet terät, suoraurainen.

Käyttö:

Pohjareikiä varten.

HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L_1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710–239720).

Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Kiinnityskoko: 16 mm

Terän pituus l_1 : 14 mm

Pään pituus l: 26 mm

Terien lkm Z: 8

Syöttö f INOXissa $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,5 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------|
| Nimellis-Ø D | 25 mm |
| Syöttö f INOXissa $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,5 mm/kierr, |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Kiinnityskoko | 16 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Pään pituus l | 26 mm |
| Terän pituus l ₁ | 14 mm |
| Avainkoko | 13 mm |
| Sarja | TopCut |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Poraustoleranssi | H7 |
| Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Semi-Standard | kyllä |
| Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | M |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |