

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 4 mm, Ø D: 125Lmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218560 125L |
| GTIN | 4045197707284 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Ponti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------|
| Kauluksen Ø d ₁ | 59 mm |
| Sopiva kääntöterä | SNHX |
| vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff} | 6 |
| Kokonaispituus L _{ges} | 50 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| suurin työstösyvyys $a_{e,max}$ | 29,7 mm |
| Terän $\varnothing D_c$ | 125 mm |
| Kiinnitysreiän \varnothing | 32 mm |
| Kääntöterien lukumäärä | 12 |
| varren malli | reiällä |
| Sisäjähdytys | ei |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| ISO-koodi-kääntöterä | SN.. 1102 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219948 (IP9; 2,0 Nm) |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP | 674252 9IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219948 |