

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevypariovet, 36×16G, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940101 1500
GTIN	4062406068684
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaoivet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	ylhäällä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Hyötykorkeus	1345 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Laatikoiden lukumäärä	2
Lokeroalustojen määrä	2
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Korkeus	1500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	88 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1500 mm	940501 1500
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1500 mm	940511 1500
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75

Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40