

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevypariovet, 36×16G, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940101 750
GTIN	4062406068639
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasaosalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	ylhäällä
ComfortClose	ei

Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Korkeus	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Paino	52 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	595 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Leveys	1000 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi

Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi
-------------	-----------------

Tarvikkeet

Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20

Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40