

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevyariövet, 36×16G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940101 800
GTIN	4062406068646
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasaosalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
--------	---------

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Paino	54 kg
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyötykorkeus	645 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Laatikoiden lukumäärä	1
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	800 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40

940552 40

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 300 mm

940642 300