

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevypariovet, 36×16G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940101 900
GTIN	4062406068653
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	57 kg
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	745 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	900 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Laatikoiden lukumäärä	1
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 900 mm	940511 900
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Hyllenkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F