

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 36×16G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940103 800 |
| GTIN | 4062406068714 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------|
| ComfortClose | ei |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |

| | |
|---|--|
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Lokeroalustojen määrä | 1 |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg |
| Leveys | 1000 mm |
| Kahvan sijainti | ylhäällä |
| kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi |
| Korkeus | 800 mm |
| Paino | 54 kg |
| Syvyys | 500 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Laatikoiden lukumäärä | 1 |
| Hyötykorkeus | 645 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 16 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 400 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 36 |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys G | 40 |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 900 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×16 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×16G |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |

| | |
|-------------|-----------------|
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |
|-------------|-----------------|

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940642 125 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940552 40 |
| Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16 | 951885 36X16 |
| Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40 | 958146 40 |
| Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16 | 951910 36X16 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm | 940642 300 |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20 | 951985 40X20 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm | 940642 75 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940590 40 |
| Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg | 950180 75 |
| Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F | 940559 F |
| Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20 | 951980 40X20 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940550 40 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm | 940642 200 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm | 940642 150 |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940560 40 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm | 940642 100 |

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940511 750/800

Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16

951830 36X16