

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 36×16G, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940103 750
GTIN	4062406068707
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranoivet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Laatikoiden lukumäärä	1

Paino	52 kg
Korkeus	750 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyötykorkeus	595 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	ylhäällä
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi

Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi
-------------	-----------------

Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

940590 40

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 100 mm

940642 100
