

Garant GRIDLINE

**Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 36×16G, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940103 2000
GTIN	4062406068769
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Paino	115 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	1000 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Lokeroalustojen määrä	3
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	1845 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
ComfortClose	ei
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Korkeus	2000 mm
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×16G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 2000 mm	940511 2000
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40	958146 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40