

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, rulo-kansi, 36×14G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940109 1000
GTIN	4062406068776
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikko-osa vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Eloksoidusta alumiiniprofiilista valmistettujen rulokansien väri ei ole konfiguroitavissa.

Ovet ja laatikoiden etupuoli antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	64 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	1000 mm
Hyötykorkeus	845 mm
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	alhaalla
Laatikoiden lukumäärä	1
Korkeus	1000 mm
kaapin etuosat	rulo-kansi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×14
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×14G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20	951985 40X20
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20	951980 40X20
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75