

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 36×16G, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940103 1250 |
| GTIN | 4062406068745 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--|
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Laatikoiden lukumäärä | 1 |
| ComfortClose | ei |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Korkeus | 1250 mm |
| Lokeroalustojen määrä | 2 |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Leveys | 1000 mm |
| Kahvan sijainti | ylhäällä |
| kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg |
| Syvyys | 500 mm |
| Hyötykorkeus | 1095 mm |
| Paino | 72 kg |
| Syvyys G | 20 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 400 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 16 |
| Leveys G | 40 |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 900 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 36 |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×16 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|--|-----------------|
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G | 36×16G |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------------|
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940560 40 |
| Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16 | 951885 36X16 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm | 940642 150 |
| Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16 | 951830 36X16 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940642 125 |
| Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940590 40 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 40 | 958146 40 |
| Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 40X20 | 951985 40X20 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm | 940642 75 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940552 40 |
| Säilytysalusta, bambu G-mitat 40X20 | 951980 40X20 |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1250 mm | 940501 1250 |
| Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm | 940511 1000/1250 |
| Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16 | 951910 36X16 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940550 40 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm | 940642 100 |
| Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F | 940559 F |

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 300 mm

940642 300

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä
Vetolaatikon kantavuus 75 kg

950180 75

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 200 mm

940642 200