

Garant GRIDLINE

Yläkaappi ja vetolaatikko, teräslevypariovet, 36×16G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940111 1000
GTIN	4062406068806
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaoivet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	1
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	64 kg
Lokeroalustojen määrä	2
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyötykorkeus	845 mm
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940511 1000/1250