

Garant GRIDLINE

Yläkaappi ja vetolaatikko, teräslevypariovet, 36×16G, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940111 750
GTIN	4062406068790
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasaosalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	alhaalla
Syvyys	500 mm

Paino	52 kg
Korkeus	750 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Laatikoiden lukumäärä	1
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	595 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Lokeroalustojen määrä	1
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi

Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi
-------------	-----------------

Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Liukuestemattosarja vetolaatikoille 5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40