

Garant GRIDLINE

Yläkaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset pariovet, 36×16G, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940113 750
GTIN	4062406068813
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 40×20G, laatikkojen kanssa 36×16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasaosalusta**, peruskaapit, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	1
-----------------------	---

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	595 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Korkeus	750 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Leveys	1000 mm
Paino	52 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Laatikoiden lukumäärä	1
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×16
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×16G

Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16	951830 36X16
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16	951885 36X16
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16	951910 36X16

