

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940123 1250
GTIN	4062406068943
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1250 mm
Leveys	1250 mm
Hyllytasojen kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Kahvan sijainti	ylhäällä
Lokeroalustojen määrä	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	1095 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Paino	102 kg
Leveys G	50
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F