

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940121 800
GTIN	4062406068844
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	800 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys	500 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Leveys	1250 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyötykorkeus	645 mm
Paino	73 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	50
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20
	940512 750/800

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940510 750/800

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50

940552 50

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm
Laatikostorungon leveys G 50

958146 50