

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevypariiovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940121 2000
GTIN	4062406068899
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaoivet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Paino	156 kg
Leveys	1250 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	2000 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Kahvan sijainti	keskellä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	1845 mm
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
ComfortClose	ei
Leveys G	50
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 2000 mm	940510 2000
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
	958146 50

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm  
Laatikostorungon leveys G 50

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 2000 mm	940512 2000
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50