

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940123 900
GTIN	4062406068929
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	900 mm
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	745 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	1
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	1250 mm
Paino	78 kg
ComfortClose	ei
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Syvyys G	20
Leveys G	50
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 900 mm	940512 900
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 900 mm	940510 900