

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940121 1250
GTIN	4062406068875
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Paino	102 kg

ComfortClose	ei
Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	1095 mm
Leveys	1250 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	1250 mm
Leveys G	50
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20