

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940121 1500
GTIN	4062406068882
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	1345 mm
Leveys	1250 mm

Korkeus	1500 mm
Paino	120 kg
Kahvan sijainti	ylhäällä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Lokeroalustojen määrä	3
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys G	50
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1500 mm	940510 1500
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1500 mm	940512 1500
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50