

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940127 2000
GTIN	4062406069100
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	keskellä
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi

Leveys	1250 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	156 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys G	50
Lokeroalustojen määrä	5
Syvyys	500 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 2000 mm	940513 2000
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Hyllynkantinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppe F	940559 F
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50