


Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940125 750
GTIN	4062406068974
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 50x20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

**Tasaosalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Lokeroalustojen määrä	1
Paino	70 kg
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	50
Leveys	1250 mm
Korkeus	750 mm
Hyötykorkeus	595 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940513 750/800
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
	958146 50

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm  
Laatikostorungon leveys G 50

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20

951985 50X20

Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20

951980 50X20