

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940127 1250
GTIN	4062406069087
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	ylhäällä

Paino	102 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Lokeroalustojen määrä	2
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Leveys G	50
Korkeus	1250 mm
Syvyys G	20
Leveys	1250 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	1095 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Hyllenkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50