

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940127 1000
GTIN	4062406069070
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

**Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	1250 mm

Hyötykorkeus	845 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Syvyys G	20
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	1000 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	89 kg
Leveys G	50
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940513 1000/1250

Lukkosuojus, GridLine Tyypäi GP21	914227 GP21
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50