

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940127 800 |
| GTIN | 4062406069056 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50x20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasaosalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| ComfortClose | ei |
| Korkeus | 800 mm |
| Lokeroalustojen määrä | 1 |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg |

| | |
|--|--|
| Hyötykorkeus | 645 mm |
| Syvyys G | 20 |
| Paino | 73 kg |
| kaapin etuosat | ikkunallinen liukuovi |
| Leveys | 1250 mm |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Leveys G | 50 |
| Kahvan sijainti | ylhäällä |
| Syvyys | 500 mm |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20 | 951980 50X20 |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940560 50 |
| Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50 | 958146 50 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940550 50 |
| Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F | 940559 F |
| Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940590 50 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21 | 914227 GP21 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940552 50 |

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940513 750/800

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20

951985 50X20