

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940125 2000
GTIN	4062406069032
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Leveys	1250 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
ComfortClose	ei
Paino	156 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Korkeus	2000 mm
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Leveys G	50
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 2000 mm	940513 2000

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe GP21	914227 GP21
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50