

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940127 1500
GTIN	4062406069094
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1500 mm
Syvyys G	20

Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	3
ComfortClose	ei
Leveys G	50
Paino	120 kg
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyötykorkeus	1345 mm
Leveys	1250 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Säilytysalusta, bambu G-mitat 50X20	951980 50X20
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1500 mm	940513 1500

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 50X20	951985 50X20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 50	958146 50
Lukkosuojus, GridLine Tyypä GP21	914227 GP21