




Kierukkapora HSS nro 114000 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 6-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 6 - 10 mm

Porien lukumäärä: 41

Teräsarjan porrastus: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Porausalue	6 - 10 mm
Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porien lukumäärä	41
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Tarvikkeet

Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3

Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1