

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940131 750
GTIN	4062406069124
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	alhaalla

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus	750 mm
Hyötykorkeus	595 mm
Leveys	1250 mm
ComfortClose	ei
Paino	70 kg
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Leveys G	50
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940510 750/800
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940512 750/800
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50