

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940137 750
GTIN	4062406069216
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 50x20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

**Tasaosalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Kahvan sijainti	alhaalla
ComfortClose	ei
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Lokeroalustojen määrä	1

Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	750 mm
Leveys	1250 mm
Paino	70 kg
Hyötykorkeus	595 mm
Leveys G	50
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940513 750/800
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50