

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940135 500
GTIN	4062406069179
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50x20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasaosalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	alhaalla
ComfortClose	ei
Korkeus	500 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	1
Hyötykorkeus	345 mm
Syvyys G	20
Paino	52 kg
Leveys	1250 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Leveys G	50
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21