

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	940137 500
GTIN	4062406069209
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi, 50×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasaosalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Kahvan sijainti	alhaalla
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Hyötykorkeus	345 mm
Korkeus	500 mm
Leveys G	50
ComfortClose	ei
Leveys	1250 mm
Paino	52 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50