

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940135 1000
GTIN	4062406069193
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni).

Tasaosalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	89 kg
Korkeus	1000 mm

kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Leveys G	50
Kahvan sijainti	alhaalla
ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Leveys	1250 mm
Syvyys	500 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	845 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F

