



Vesirengaspumppu, Tyyppi: WR1



Tilaustiedot

Tilausnumero	385025 WR1
GTIN	2050001785244
Tuoteluokka	38L

Kuvaus

Malli:

- Kylmävoiteluaine johdetaan vesirengaspumpun käyttöainekiertoon.
- Ylimääräinen neste johdetaan takaisin työkalukoneeseen.
- Muuta nesteenerotinta ei tarvita.

Käyttö:

Tyhjiökiristyslaattojen ja -järjestelmien käyttö.

Toimituksen sisältö:

2 m tyhjiöletku, 3/2-tiekäsivipuventtiili, jossa ilmastus, tyhjiömittari.

Pituus: 463 mm

Leveys: 432 mm

Korkeus: 602 mm

Imuteho: 25 m³/h

Moottorin jännite: 400 V

Moottorin teho: 0,83 kW

Tekninen kuvaus

Imuteho	25 m ³ /h
Korkeus	602 mm
Paino	45,5 kg

Pituus	463 mm
Leveys	432 mm
Moottorin teho	0,83 kW
Moottorin jännite	400 V
Tuotetyyppi	Tyhjiögeneraattori