



## Vesirengaspumppu, Tyyppi: WR2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Tuoteluokka	38L

### Kuvaus

#### Malli:

- Kylmävoiteluaine johdetaan vesirengaspumpun käyttöainekierto.
- Ylimääräinen neste johdetaan takaisin työkalukoneeseen.
- Muuta nesteenerotinta ei tarvita.

#### Käyttö:

Tyhjiökiristyslaattojen ja -järjestelmien käyttö.

#### Toimituksen sisältö:

2 m tyhjiöletku, 3/2-tiekäsivipuventtiili, jossa ilmastus, tyhjiömittari.

Pituus: 515 mm

Leveys: 572 mm

Korkeus: 743 mm

Imuteho: 48 m<sup>3</sup>/h

Moottorin jännite: 400 V

Moottorin teho: 1,2 kW

### Tekninen kuvaus

Leveys	572 mm
Paino	57 kg
Pituus	515 mm

Imuteho	48 m <sup>3</sup> /h
Korkeus	743 mm
Moottorin jännite	400 V
Moottorin teho	1,2 kW
Tuotetyyppi	Tyhjiögeneraattori