

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940165 1500
GTIN	4062406069742
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 60×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi

Korkeus	1500 mm
Leveys	1500 mm
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	1363 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	135 kg
Lokeroalustojen määrä	6
Leveys G	60
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 60	958146 60
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 60X20	951985 60X20
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Säilytysalusta, bambu G-mitat 60X20	951980 60X20
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1500 mm	940514 1500
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30