


Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940165 750
GTIN	4062406069599
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 60x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Paino	74 kg
Syvyys	500 mm
Leveys G	60

Leveys	1500 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Lokeroalustojen määrä	2
Korkeus	750 mm
Hyötykorkeus	613 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 60	958146 60
Säilytysalusta, bambu G-mitat 60X20	951980 60X20
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 60X20	951985 60X20
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940514 750/800
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125