

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940167 750
GTIN	4062406069766
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 60x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Paino	74 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Leveys	1500 mm
Hyötykorkeus	613 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Syvyys	500 mm
Leveys G	60
Korkeus	750 mm
ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Lokeroalustojen määrä	2
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Säilytysalusta, bambu G-mitat 60X20	951980 60X20
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
	958146 60

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm  
Laatikostorungon leveys G 60

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 125 mm

940651 125

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 60X20

951985 60X20

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 150 mm

940651 150

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30

940550 30

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

940560 30

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 75 mm

940651 75

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa  
onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940514 750/800

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 300 mm

940651 300