

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940167 800
GTIN	4062406069773
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 60x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	800 mm
Lokeroalustojen määrä	2

ComfortClose	ei
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm
Leveys G	60
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Leveys	1500 mm
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	663 mm
Paino	77 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 60	958146 60
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 60X20	951985 60X20
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30

Säilytysalusta, bambu G-mitat 60X20	951980 60X20
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940514 750/800
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100