

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940175 500
GTIN	4062406069834
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 60x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1500 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm

Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	363 mm
Paino	56 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Leveys G	60
Korkeus	500 mm
Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200