

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940175 750
GTIN	4062406069841
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 60x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Hyötykorkeus	613 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	60

Syvyys G	20
Kahvan sijainti	alhaalla
Korkeus	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Lokeroalustojen määrä	2
Leveys	1500 mm
Paino	74 kg
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
	940651 125

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 125 mm

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 75 mm

940651 75

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa  
onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940514 750/800

Lukkosuojus, GridLine Tyypin GP21

914227 GP21

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 100 mm

940651 100

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 300 mm

940651 300