

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940167 2000   |
| GTIN         | 4062406069827 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 60×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasylinterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

|          |    |
|----------|----|
| Syvyys G | 20 |
|----------|----|

|   |  |
|---|--|
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg   |
| Kahvan sijainti   | keskellä   |
| ComfortClose  | ei   |
| kaapin etuosat  | ikkunallinen liukuovi  |
| Leveys  | 1500 mm  |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa                  | kyllä  |
| Lokeroalustojen määrä   | 10   |
| Syvyys  | 500 mm   |
| Korkeus   | 2000 mm  |
| Hyötykorkeus  | 1863 mm  |
| Leveys G  | 60   |
| Paino   | 171 kg   |
| Materiaalin paksuus   | 0,9 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä   | 1000 kg  |
| Korkeudensäätö portaittain  | 25 mm  |
| Nastasynterilukko   | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa   | peruskaappi  |
| Tuotetyyppi   | Hyllytasokaappi  |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30                    | 940590 30   |
| Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm | 940651 150  |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21                                     | 914227 GP21 |
|   | 940651 125  |

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 125 mm

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 75 mm

940651 75

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30

940550 30

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

940560 30

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 100 mm

940651 100

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 200 mm

940651 200

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm  
Laatikostorungon leveys G 60

958146 60

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 300 mm

940651 300

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa  
onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 2000 mm

940514 2000