

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940167 1250
GTIN	4062406069803
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 60x20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi

Leveys	1500 mm
Leveys G	60
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	1250 mm
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	1113 mm
Paino	105 kg
ComfortClose	ei
Lokeroalustojen määrä	4
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
	940514 1000/1250

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm
Laatikostorungon leveys G 60

958146 60

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 60X20

951985 60X20

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21

914227 GP21

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm

940651 100

Säilytysalusta, bambu G-mitat 60X20

951980 60X20

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm

940651 75

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

940651 125

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm

940651 150

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

940590 30