



## Pyörillä varustettu työpenkki 179NW, Tyyppi: 179NW-7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Tuoteluokka	93H

### Kuvaus

#### Malli:

Pyörillä varustettu työpenkki, jossa on seitsemän vetolaatikkoa ja kaappiosa säädettävällä hyllytasolla. Keskuslukitus sylinterilukolla ja keskinäisellä ulosvetoesteellä. Rungossa koko alalla kulmasuojat. Vetolaatikoiden kantavuus 25 kg, yksi raskaiden tavaroiden vetolaatikko, jonka kantavuus on 40 kg. Työtaso koivu-Multiplex-levy, soveltuu joustavaan ruuvipuristimen kiinnittämiseen, voidaan vaihtaa. Kokonaiskantavuus 750 kg. 2 kääntyvää pyörää pysäköintijarrulla ja 2 kiinteää pyörää.

#### Sijointus:

Lukumäärä × vetolaatikon etukorkeus mm: 6×81 / 1×166

#### Pintakäsittely:

Sininen

### Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	522 mm
Paino	120 kg
Korkeus	964 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	398 mm

Sarja	Assistent
Työtason paksuus	30 mm
Syvyys	600 mm
Leveys	1150 mm
tyyppi	179NW-7
Konfiguraattori relevantti	ei
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	25 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki