

Garant GRIDLINE

**Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevy-työntöovet, 26×14G, Korkeus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940185 1500
GTIN	4062406066987
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 60×20G, laatikkojen kanssa 26×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Leveys	1500 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Kahvan sijainti	ylhäällä
Lokeroalustojen määrä	6
Leveys G	60
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
ComfortClose	ei
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Hyötykorkeus	1363 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×14
Paino	147 kg
Syvyys G	20
Korkeus	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×14G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi

Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi
-------------	-----------------

## Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1500 mm	940514 1500
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 60	958146 60
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 60X20	951985 60X20
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Säilytysalusta, bambu G-mitat 60X20	951980 60X20
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200