

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevy-työntöovet, 26×14G, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940185 2000
GTIN	4062406066994
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 60×20G, laatikkojen kanssa 26×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasylinterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	3
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	1863 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×14
Leveys G	60
Syvyys	500 mm
Leveys	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Paino	178 kg
Korkeus	2000 mm
Lokeroalustojen määrä	8
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×14G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi

Tuotetyyppi

Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 2000 mm	940514 2000
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 60	958146 60
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150