

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset työntöovet, 26×14G, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940187 2000
GTIN	4062406069964
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 60×20G, laatikkojen kanssa 26×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Leveys G	60
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×14
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Hyötykorkeus	1863 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm
Syvyys G	20
ComfortClose	ei
Lokeroalustojen määrä	8
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Laatikoiden lukumäärä	3
Paino	178 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Korkeus	2000 mm
Leveys	1500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×14G
Kaapin rakennustapa	peruskaappi

Tuotetyyppi

Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 2000 mm

940514 2000

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm

940651 100

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

940560 30

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm
Laatikostorungon leveys G 60

958146 60

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

940651 125

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21

914227 GP21

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm

940651 200

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30

940550 30

Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

940590 30

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm

940651 300

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä
Vetolaatikon kantavuus 75 kg

950180 75

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm

940651 75

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm

940651 150