

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi ja vetolaatikko, teräslevy-työntöovet, 26×14G, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940195 1000
GTIN	4062406069988
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 60×20G, laatikkojen kanssa 26×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	350 mm

ComfortClose	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×14
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Lokeroalustojen määrä	4
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Leveys G	60
Laatikoiden lukumäärä	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	20
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys	500 mm
Leveys	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Paino	109 kg
Hyötykorkeus	863 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×14G
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

---

## Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa  
onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä  
Vetolaatikon kantavuus 75 kg

950180 75